

品番：EA934KA-10A

品名：200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 17:41現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1473ページ		



カタログ訂正 26/03/31 色の訂正。誤:淡黄透明、正:淡黄白色(No.57 9025)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#46811
商品名	MOS8	内容量	200gセット (主剤:95g、硬化剤:105g)
使用温度範囲	10~35℃	色	淡色白色(混合物)
可使時間	10分(20℃)	硬化時間	8時間(20℃)
完全硬化時間	7日(20℃)	標準塗布量	150~300g/㎡
主成分	エポキシ・変性シリコーン樹脂	用途	多用途
適用材質	各種金属、ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴム等		

10分硬化開始

弾力性に富み、耐熱・耐寒・耐久性に優れます。

各種エンジニアリングプラスチック・工業用ゴム・金属コンクリート・ガラス・木の接着、補修に
(ナイロン/ステンレス/FRP/シリコーンゴム/アルミなど)

ヘラ付

2液混合型

耐熱性・耐寒性良好(−60℃～+120℃適応)

硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能

【使用上のポイント】

主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。

混合後10分以内にはり合わせ、4時間以上固定・静置する。

〈接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品

※ゴムの接着面は紙ヤスリをかけてから使用する。

※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。

※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用しない。

※浴室および浴槽には使用しない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.