

品番：EA934KA-1B

品名：1.0kg エポキシ強力接着



販売価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/23 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



速硬化型、充てん接着

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45517
商品名	クイックメンダー	内容量	1kgセット (主剤:500g、硬化剤:500g)
使用温度範囲	5～35℃	色	灰
硬化時間	60分(5℃) 15分(20℃) 10分(30℃)	可使時間	15分(5℃) 5分(23℃) 3分(30℃)
完全硬化時間	24時間(5℃) 6時間(20～30℃)	主成分	エポキシ樹脂系
用途	各種タイルのはがれ補修、ノンスリップのはがれ補修、ポストや表札の接着、各種の家具や建具のガタつき修理、外壁や石材部分のカケ・割れに	適用材質	金属、コンクリート、ブロック、タイル、陶磁器、木
粘度	主剤:170000～270000mPa・s 硬化剤:150000～250000mPa・s		
2液混合型			
5分硬化開始			
充てん性			

高接着性
高強度
耐久性
JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合
ヘラ、ブレンディングプレート付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.