

品番：EA934KA-21

品名：1.0kg エポキシ接着剤



販売価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
カタログ価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散量基準です。
☆の数が多いほど放散量が少なくなります。
☆☆☆☆☆は最も少ない値、最も健康被害が少なくなります。

30分硬化型、充てん接着

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45552
商品名	クイックメンダー30	内容量	1kgセット (主剤:500g、硬化剤:500g)
使用温度範囲	5~35℃	色	灰
耐熱温度範囲	60℃で10N/mm ² (下限データなし)	可使用時間	25分(20℃)
硬化時間	60分(20℃)	完全硬化時間	6時間(20℃)
粘度	主剤:170000~270000mPa·s 硬化剤:180000~280000mPa·s	混合比	1:1
主成分	エポキシ樹脂	用途	金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輛・船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など) キャスト時の穴埋めに 建築工事・内装施工時の応急接着に(モザイクタイル・ガラス装飾品、照明器具、ステンレス・アルミ建材、大理石、テラゾー、レンガ・ブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど) 電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの

			接着に 木工時のダボ・ホゾの接着に 工芸品、装飾品、スポーツ用具（ラケット、クラブ、スキー板など）の短時間接着に 接着に ひび割れのシール、座金の取付に 家具、床材・床タイル、壁材の接着に
適用材質	金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチック		
30分で硬化開始し、60分（20℃の場合）で実用強度に達する。			
硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。			
壁面でもたれにくい。			
広範囲の硬質材を強力に接着できる。			
押し出しやすいラミネートチューブ入り。			
4VOC基準適合			
F☆☆☆☆取得			
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。			
※ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。			
※自動車のガラスには使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.