

品番：EA934KA-2A

品名：6g 超速エポキシ接着剤



販売価格	500円(税抜)／ 550円(税込)			
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/20 19:25現在)			
商品入数	1	販売単位	PK	
カタログページ	1518ページ			



高強度・耐薬品性

仕様

メーカー	コニシ	型番	#15113
商品名	ハイスピードエポ	内容量	6gセット (主剤:3g、硬化剤:3g)
使用温度範囲	10～35℃	色	淡色透明
可使時間	1分以内(20℃)	硬化時間	15分(20℃)
完全硬化時間	24時間(20℃)	標準使用量(塗布量)	多孔質面:150～250g/㎡(片面あたり)
主成分	エポキシ樹脂	用途	アクセサリーの製作・補修、置物の補修、電化製品・日用品の補修、スポーツ・レジャー用品の修理に
適用材質	金属、ガラス、陶磁器		
混合後1分で硬化を始める超スピードタイプ。凸凹面・隙間への強力接着可			
2液混合タイプ			
耐久性、耐水性、充てん性			
高強度・耐薬品性			
ヘラ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.