

品番：EA934KA-7A

品名：80g エポキシ接着剤(30分型)



販売価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/06/18 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



カタログ訂正 25/02/27 可使時間…(誤)20分→(正)25分(No.56 1205)

高強度・耐薬品性

仕様

メーカー	コニシ	型番	#16231
商品名	クイック30	内容量	80gセット (主剤:40g、硬化剤:40g)
使用温度範囲	10～35℃	色	淡色半透明
可使時間	25分(20℃)	硬化時間	60分(20℃)
完全硬化時間	6時間(20℃)	主成分	エポキシ樹脂
用途	部材点数の多い工作、位置を決めながらのタイルばり、陶磁器製品の複雑なカケ割れに	適用材質	金属、ガラス、陶磁器、タイル、石、コンクリート、木材
混合後30分で硬化を始め、45分でほぼ硬化			
混合後30分で硬化を始めるため、塗布とはり合わせ作業が余裕をもって行える。			
耐久性、耐水性、充てん性			
2液混合型、30分硬化開始			
高強度・耐薬品性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.