

品番：EA934KB-14C

品名：4.0kg 耐火モルタル(グレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/27 21:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1479ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|--------|-------------------------|
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 耐火モルタルS |
| 内容量 | 4kg | カラー | グレー |
| 耐熱 | 約1200℃ | 硬化時間 | 約24時間 |
| 施工面積 | 本品4kgで耐火レンガ(ナミ型 230×114×65mm)が約24個積みめま す。 | 使用温度範囲 | 約5～30℃ (耐熱温度:約1200℃) |

熱がかかる部分の耐火レンガと耐火レンガの接着等に

耐火レンガの積み上げに最適です。

自然乾燥だけで、接着強度が発現します。

※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.