



品番：EA934KB-35H

品名：4.0kg コンクリート壁・樹脂モルタル



販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)			
カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 16:04現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

用途	屋内外のコンクリート、モルタルレンガなどの壁の補修・簡易防水に。	内容量	4kg
成分	ポルトランドセメント、骨材、樹脂	液性	アルカリ性
硬化時間(指触)	夏期(30℃):約1時間、20℃:約2時間、冬期(5℃):約3時間	施工面積(2回塗りで約1mm厚)	約3㎡
可使時間	30分(20℃時) ※粉体と水を混合したら可使時間以内に手早く作業をして下さい。	カラー	グレー
刷毛で塗れる壁用防水樹脂モルタル補修材です。			
水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプです。			
ツヤなし			
容器の中に2kg入袋が2袋入っています。			
屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどのカベの簡易防水に。			
塗装面や石膏面には使用できません。			
容器は混合容器としてそのまま使えます。			
使用温度範囲	6～34℃	硬化時間	約2時間

代替品

	品番EA934KB-35J コメント変更点:容量(4.0kg→3.0kg)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.