

品番 : EA934KC-100

品名 : 500g 補修用プライマー



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1480ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04769
内容量	500g	カラー	乳白色
塗り面積(m ²)	コンクリートモルタル面:300~500g / m ² 鉄筋面:100~300g / m ²	乾燥時間	2時間(20°C) 1時間(30°C)
主成分	エポキシ樹脂、防錆材	粘度	12.5±7.5Pa·s(23°C)
用途	露出鉄筋補修用防錆プライマー 断面修復用樹脂モルタルのタックコート 断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート	使用温度範囲	5~35°C

防錆機能を有する1液湿気硬化型硬質エポキシ樹脂系プライマー

中粘度で適度な搖変性がありますので、塗布作業性に優れ、露出鉄筋補修用樹脂モルタル施工前の防錆材を兼ねたタックコート材として最適です。

計量や混合といった作業が不要で、可使時間の制約を受けません。

刺激の強いアミン臭がありません。

防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。

2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。

2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。

F☆☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.