

品番：EA934KC-40

品名：320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 129 (2026/06/20 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1481ページ		



#### 仕様

容量	320ml	外観	ペースト状、ライトグレー
密度	1.40g/cm <sup>3</sup>	耐熱温度	-30~90℃
粘度	23℃ 400Pa·s	不揮発分	105℃ 3時間 95%
タックフリー	23℃ 20分	50%引張応力	1.00MPa
硬化物物性 引張強さ	2.50MPa	ダンベル3号 切断時の伸び率	350%
硬度	A55		

#### 衝撃に強い

独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。  
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。

#### 速硬化タイプ

タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。

#### 耐候性良好

主成分が変成シリコンなので耐候性良好です。

#### 安全・安心の JAIA F★★★★

ノンホルムアルデヒド配合

シックハウス13揮発性有機化合物不使用

用途	土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、		
----	------------------------	--	--

	倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に		
市販コーキングガンで使用できます。			
使用温度範囲	5～35℃		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.