

品番：EA934KC-40

品名：320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 00:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1481ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 容量 | 320ml | 外観 | ペースト状、ライトグレー |
| 密度 | 1.40g/cm ³ | 耐熱温度 | -30~90℃ |
| 粘度 | 23℃ 400Pa·s | 不揮発分 | 105℃ 3時間 95% |
| タックフリー | 23℃ 20分 | 50%引張応力 | 1.00MPa |
| 硬化物物性 引張強さ | 2.50MPa | ダンベル3号 切断時の伸び率 | 350% |
| 硬度 | A55 | | |

衝撃に強い

独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。

速硬化タイプ

タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。

耐候性良好

主成分が変成シリコンなので耐候性良好です。

安全・安心の JAIA F★★★★

ノンホルムアルデヒド配合

シックハウス13揮発性有機化合物不使用

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| 用途 | 土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 | | |
|----|------------------------|--|--|

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に | | |
| 市販コーキングガンで使用できます。 | | | |
| 使用温度範囲 | 5～35℃ | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.