品番: EA934KC-40

品名: 320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)



販売価格	<b>1,990円</b> (税抜)/ 2,189円(税込)				
カタログ価格	1,990円(税抜)/2,189円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>32</b> (2025/11/21 08:44現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1529ページ				



#### 仕様

容量	320ml	外観	ペースト状、ライトグレー
密度	1.40g/cm3	耐熱温度	-30~90℃
粘度	23℃ 400Pa·s	不揮発分	105℃ 3時間 95%
タックフリー	23℃ 20分	50%引張応力	1.00MPa
硬化物物性 引張強さ	2.50MPa	ダンベル3号 切断時の 伸び率	350%
硬度	A55		

#### 衝撃に強い

独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。

#### 速硬化タイプ

タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。

### 耐候性良好

主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。

## 安全·安心の JAIA F★★★★

ノンホルムアルデヒド配合

シックハウス13揮発性有機化合物不使用

_	1
⊞	1末
, ,,	75.

土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、

	倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に				
市販コーキングガンで使用できます。					
使用温度範囲	5~35℃				

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.