

品番：EA934KC-6A

品名：1.1kg アスファルトひび割れ補修材



販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修	内容量	1.1kg
成分	樹脂、無機質充填材、顔料	液性	弱アルカリ性
施工量	幅5mm深5mmで25m	硬化時間	【表面乾燥】夏期/約3時間 冬期/約6時間、【内部硬化】約30時間
カラー	ブラック		
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。			
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです			
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです			
使用温度範囲	6～34℃		

代替品

	品番 EA934KC-6B コメント 変更点:容量(1.1kg→1.0kg)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.