

品番：EA934KC-6B

品名：1.0kg アスファルトひび割れ補修材



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 1,910円(税抜)／2,101円(税込)         |      |   |  |
| カタログ価格  | 1,910円(税抜)／2,101円(税込)         |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2025/06/26 17:53現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1530ページ                       |      |   |  |



仕様

|                                |              |        |                                |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|
| 内容量                            | 1.0kg        | 使用温度範囲 | 6～34℃                          |
| 色                              | 黒            | 硬化時間   | 夏:約3時間<br>冬:約6時間               |
| 施工量                            | 幅5mm深5mmで23m | 用途     | 屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 |
| 成分                             | 樹脂、無機質充填材、顔料 | 液性     | 弱アルカリ性                         |
| 完全硬化時間                         | 約30時間        |        |                                |
| 流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。 |              |        |                                |
| 水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。    |              |        |                                |
| 屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。         |              |        |                                |

代替品

|      |                     |
|------|---------------------|
| 品番   | EA934KC-6C          |
| コメント | ハ゜ウ容器/表記が1kg⇒700mlに |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

