

品番：EA934KF-11

品名：50g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)



販売価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
カタログ価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/03 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1534ページ		



カタログ訂正 25/03/04 使用温度範囲…(誤)-55~150℃→(正)-40~120℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	39253
商品名	350	内容量	50ml
使用温度範囲	-40~120℃	色	琥珀色
可使時間	紫外線が当たらなければ永久	完全硬化時間	30秒
主成分	アクリル系	用途	面接着、封止またはシーリングに
適用材質	ガラス、金属、プラスチック、セラミックなど	紫外線波長	365nm
使用期限	製造後未開封で24ヶ月/8~28℃		

紫外線により硬化します。

一液性のため、混合の作業が不要です。

中粘度タイプ

耐薬品性と耐湿性に優れています。

※接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.