

品番：EA934KG-1

品名：5g 紫外線硬化型接着剤(UVライト付/1本)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/09/25 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1534ページ		



瞬間硬化接着、その場で簡単補修  
塗ってUVライトを照射するだけ

#### 仕様

仕様	中粘度液体	内容量	5g
使用温度範囲	室温(屋内用)	色	透明
耐熱温度範囲	50℃	完全硬化時間	約10秒
主成分	アクリル系樹脂	用途	電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理、家具など家庭用品の修繕、プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリ、ホビーなどのDIY用、プラスチックのスペア成形、アクセサリ修理、パイプのひび割れ補修など
適用材質	プラスチック、金属、木材、石、レンガ、ガラス、セラミックなど	使用できないもの	ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等
使用期限	開封後はできるだけ早く使い切ってください。		

屋内専用

UVライト付

付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。

硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。

色々な基材に使用できます。

UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.