品番: EA934WA-3A

品名:57g リペアースティック(鉄)



販売価格	1,860円 (税抜)/ 2,046円(税込)				
カタログ価 格	1,860円(税抜)/2,046円(税込)				
在庫数	最新在庫: 30 (2025/11/02 19:54現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1524ページ				









STREAM TO STREAM POST TO THE PROPERTY OF THE P









耐高圧、耐摩耗性に優れています

仕様

商品名	Repair Stick Steel	容量	57g
カラー(硬化後)	ダークグレー	材質	エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間(20℃)	24時間	硬化時間(20℃)	60分(触手:10分)
使用可能時間(25g /20℃)	4分	耐圧強度	80N/mm²
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日 後)	スチール:4.1N/m㎡
適用·対象物	鉄用	耐熱温度(完全硬化後)	-50~120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲	10~35℃		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

耐高圧、耐摩耗性に優れています

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.