


品番：EA934WA-4

品名：115g リペアースティック(アルミ)



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 77 (2026/07/02 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



車のボディ、ミッションケース等、アルミ製品の補修・穴埋めに

仕様

商品名	Repair Stick Aluminium	内容量	115g
カラー	アルミ色	材質	エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間	24時間	硬化時間	60分
使用可能時間	4分	耐圧強度	80N/mm ²
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日後)	アルミニウム: 4.2N/mm ²
適用・対象物	アルミニウム	耐熱温度	-50~120℃(乾燥後)(一時的: 150℃)
使用温度範囲	10~35℃		

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋めに。

車体、ギアボックス、タンク、窓枠、プロファイル、ボート、模型のひび割れ、穴、漏れの補修に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.