


品番 : EA934WA-4A

品名 : 57g リペアースティック(アルミ)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 90 (2026/01/01 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



車のボディ、ミッションケース等、アルミ製品の補修・穴埋めに

仕様

商品名	Repair Stick Aluminium	容量	57g
カラー(硬化後)	アルミ色	材質	エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間(20°C)	24時間	硬化時間(20°C)	60分(触手:10分)
使用可能時間(25g /20°C)	4分	耐圧強度	80N/mm ²
硬度(ショア-D)	75	せん断強度(20°C、7日後)	アルミニウム:4.2N/mm ²
適用・対象物	アルミニウム用	耐熱温度(完全硬化後)	-50~120°C(一時的:150°C)
使用温度範囲	10~35°C		

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

車のボディ、ミッションケース等のアルミ製品の補修、穴埋め等に

車体、ギアボックス、タンク、窓枠、プロファイル、ボート、模型のひび割れ、穴、漏れの補修に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.