

品番：EA934WA-70

品名：57gx7本 リペアースティックキット



販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)			
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 18:02現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

セット内容:リペアースティック7本セット ・EA934WA-1A(水中用) ・EA934WA-2A(銅用) ・EA934WA-3A(鉄用) ・EA934WA-4A(アルミニウム用) ・EA934WA-6AB(金属・一般用) ・EA934WA-7A(プラスチック用) ・EA934WA-9A(ステンレス用) ・内容量:各57g
水中用 ・材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材 ・色(混合後):白 ・混合後接着可能時間(20℃):15分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
銅用 ・材質:エポキシ樹脂+銅充填材 ・色(混合後):銅色 ・混合後接着可能時間(20℃):3分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
鉄用 ・材質:エポキシ樹脂+鉄充填材 ・色(混合後):ダークグレー

・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
アルミニウム用 ・材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材 ・色(混合後):アルミ色 ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
金属・一般用 ・材質:エポキシ樹脂+チタン充填材 ・色(混合後):茶色 ・混合後接着可能時間(20℃):70分 ・養生時間(強度50%)(20℃):480分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):72時間 ・耐温度範囲:-50℃～280℃(一時的300℃)
プラスチック用 ・材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材 ・色(混合後):ライトブルー ・混合後接着可能時間(20℃):20分 ・養生時間(強度50%)(20℃):180分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)
ステンレス用 ・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材 ・色(混合後):グレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃～120℃(一時的150℃)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.