

品番：EA934WA-7A

品名：57g リペアースティック(プラスチック)



販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/09/16 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1524ページ		



エポキシ樹脂、PVCに使用できます

### 仕様

商品名	Repair Stick Plastic	容量	57g
カラー(硬化後)	ライトブルー	材質	エポキシ樹脂+プラスチック充填材
完全硬化時間(20℃)	36時間	硬化時間(20℃)	180分(触手:40分)
使用可能時間(25g /20℃)	20分	耐圧強度	65N/m <sup>2</sup>
せん断強度(20℃、7日後)	PVC:2.4N/m <sup>2</sup>	適用・対象物	プラスチック用
耐熱温度(完全硬化後)	-50~120℃(一時的:150℃)	使用温度範囲	10~40℃

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に

タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの用途で使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.