


品番：EA934WA-9

品名：115g リペアースティック(ステンス)



販売価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
カタログ価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/03/22 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に

仕様

商品名	Repair Stick Stainless	容量	115g
色(混合後)	グレー	材質	エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
使用可能時間	4分	硬化時間	60分
完全硬化時間	24時間	耐熱温度	-50~120°C(一時的150°C)
使用温度範囲	10~35°C	耐圧強度	80N/m ²
硬度(ショアD)	75	せん断強度(20°C、7日後)	ステンレス:3.9N/m ²
適用・対象物	ステンレス		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に。

タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの分野で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.