品番: EA934WA-9

品名:115g リペアースティック(ステンレス)



販売価格	<b>4,650円</b> (税抜)/5,115円(税込)				
カタログ価 格	4,650円(税抜)/5,115円(税込)				
在庫数	最新在庫: 18 (2025/11/09 22:10現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1524ページ				



















ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に

## 仕様

商品名	Repair Stick Stainless	容量	115g
色(混合後)	グレー	材質	エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
使用可能時間	4分	硬化時間	60分
完全硬化時間	24時間	耐熱温度	-50~120℃(一時的150℃)
使用温度範囲	10~35℃	耐圧強度	80N/m m <sup>2</sup>
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日 後)	ステンレス:3.9N/m㎡
適用·対象物	ステンレス		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に。

タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの分野で使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.