

品番：EA934WA-9A

品名：57g リペアースティック(ステンス)



販売価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
カタログ価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/03/22 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に

仕様

商品名	Repair Stick Stainless	容量	57g
カラー(硬化後)	グレー	材質	エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
使用可能時間(25g /20℃)	4分	硬化時間(20℃)	60分(触手:10分)
完全硬化時間(20℃)	24時間	耐熱温度(完全硬化後)	-50~120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲	10~35℃	耐圧強度	80N/m ²
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日後)	ステンレス:3.9N/m ²
適用・対象物	ステンレス用		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です

ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.