

品番：EA934WB-2

品名：24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています

#### 仕様

色	透明	内容量	24ml
耐熱温度	-50~80℃	使用温度範囲	10~30℃
可使時間	3~4分	完全硬化時間	24時間
硬化時間	1時間	硬度(ショアD)	65
せん断強度	スチール:20N/mm <sup>2</sup> アルミニウム:19N/mm <sup>2</sup> 硬質PVC:13N/mm <sup>2</sup>		

等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。

養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。

強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています

金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着。

ミキシングノズル(EA934WF-1A:別売)を取り付けて使用できます。

#### 代替品

品番	EA934WB-2A
コメント	吹き出し口の形状が変更



**品番** EA934KA  
**コメント** 20g 5分型 エポキシ接着剤

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.