

品番：EA934WB-4

品名：24ml エポキシ接着剤(5分型/アルミ用)



販売価格	1,470円(税抜)／1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜)／1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

色	シルバー(アルミ)	内容量	24ml
耐熱温度	−50～120℃(一時的:150℃)	使用可能温度	10～30℃
硬化温度	6～40℃	可使時間	4～5分
硬化時間	2時間	完全硬化時間	24時間
硬度(ショアーD)	45	せん断強度	スチール:20N/mm2 アルミニウム:19N/mm2 硬質PVC:11N/mm2

アルミニウムや軽金属に適しています。
室温で素早く硬化し、収縮はほとんどありません。
無臭の2液エポキシ接着剤で、アルミニウムが充填されています。
硬化後、接着剤を機械加工できます(充填、穴あけ、フライス加工)
隙間を埋めて液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります。

代替品

品番	EA934WB-4A
コメント	吹き出し口の形状が変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.