

品番：EA934WC-11B

品名：500g アルミ補修剤(耐高温用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,700円(税抜) / 13,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,700円(税抜) / 13,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：87 (2026/03/30 21:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1476ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------|---------------------|--|
| 内容量 | 500g | 耐熱温度範囲 | -80~220℃ (永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) |
| 使用温度範囲 | -80~220℃ | 色 | 灰 |
| 完全硬化時間 | 12時間 | 硬化時間 | 6時間(80%) |
| 可使時間 | 60分 | 荷重たわみ温度 | 60℃、108℃ |
| 比重 | 1.6g/cm ³ | 粘度 | ~35.000mPa・s |
| 耐圧 | 174MPa | 引張強度 | 51MPa |
| 曲げ強度 | 83MPa | ショウ硬度D(ASTM D 1706) | 89±3 |
| 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:9 | | |

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付

この接着剤は非腐食性、耐磁性があり、収縮することなく硬化します。WEICON C は、特に大規模な用途、鋳型の注ぎ出し、固定装置およびツール (射出成形用金型など) の製造用の接着剤として適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.