

品番：EA934WC-13

品名：500g チタン補修パテ



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/17 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1525ページ		



ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適

仕様

商品名	WEICON TI	容量	500gセット
色	グレー	硬化時間	9時間(80%)
完全硬化時間	16時間	可使用時間	120分
使用温度範囲	15~40℃	耐熱温度	-35~200℃(一時的なら260℃) (永久的な高耐熱性をもたせるために、 48時間硬化させたあと、50℃で3時間、 90℃で2時間、130℃で2時間、 170℃で1時間さらに硬化させてください。)
荷重たわみ温度	150℃	比重	1.61g/cm3
粘度	550,000mPa・s	耐圧	105MPa
引張強度	53MPa	曲げ強度	10MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	80	混合比率	主剤:硬化剤=100:33
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋	使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)	1.6kg

ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適

耐圧性が高く、耐薬品性にも優れています。

滑らかな表面や汚れが目立つ表面には、研磨などの処理をすることで接着力が高まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.