


品番：EA934WC-2C

品名：2000g 鉄補修パテ



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/05/03 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1476ページ		



仕様

内容量	2000g	耐熱温度範囲	-35~120℃
色	濃灰	硬化時間	13時間(80%)
可使時間	60分	完全硬化時間	24時間
使用温度範囲	15~40℃	荷重たわみ温度	67℃
耐圧	106MPa	比重	2.5g/cm3
粘度	200,000mPa·s	引張強度	41MPa
曲げ強度	72MPa	ショウ硬度D(ASTM D 1706)	84±3
混合比率	主剤:硬化剤=100:10	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付

Devcon B 相当品

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。

損傷している箇所に使用しても部品の熱変形などはなく、溶接で上塗りするなどしても傷つくことはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

