

品番 : EA934WC-5

品名 : 500g 鉄補修パテ(液状/耐摩耗用)



販売価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ペアリングや打ち抜きダイシャフトの補強に適しています

仕様

容量	500gセット	耐熱温度範囲	-35~120°C
色	ブラック	属性	液状(鉄粉入り)
完全硬化時間	16時間	硬化時間	7時間(80%)
可使時間	40分	使用温度範囲	15~40°C
荷重たわみ温度	55°C	比重	2.3g/cm3
粘度	20,000mPa·s	耐圧	110MPa
引張強度	46MPa	曲げ強度	85MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	90	混合比率	主剤:硬化剤=100:15

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。
摩擦により激しい摩耗を受ける金属部品の補修・補強に適しています。

Devcon WR相当品

付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付		
-----	-----------------	--	--

代替品



品番 EA934DF-5A
コメント 使用ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.