

品番：EA934WC-6

品名：1000g 鉄補修パテ(耐高温用)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/06/17 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1525ページ		



金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに

#### 仕様

商品名	WEICON HB 300	容量	1.0kgセット
色	ダークグレー	完全硬化時間	24時間
硬化時間	10時間(80%)	可使時間	30分
使用温度範囲	15~40℃	耐熱温度範囲	-35~200℃ (短時間の場合:280℃)
荷重たわみ温度	100℃	比重	2.34g/cm3
粘度	1,700,000mPa·s	耐圧	100MPa
引張強度	50MPa	曲げ強度	42MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	85	混合比率	主剤:硬化剤=100:100
密度	2.5g/cm3	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)	2.5kg		

耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。

Devcon HR-300 相当品

液が垂れにくいため、垂直面への使用にも適しています。

滑らかな表面や汚れが目立つ表面には、研磨などの処理をすることで接着力が高まります。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA930AH-1A</p> <p><b>コメント</b> 少量で狭いところでも使いやすい</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.