品番: EA934WC-6

品名: 1000g 鉄補修パテ(耐高温用)



販売価格	27,300円 (税抜)/30,030円(税込)				
カタログ価 格	27,300円(税抜)/30,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 14:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1525ページ				



















金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに

仕様

商品名	WEICON HB 300	容量	1.0kgセット
色	ダークグレー	完全硬化時間	24時間
硬化時間	10時間(80%)	可使時間	30分
使用温度範囲	15~40℃	耐熱温度範囲	ー35~200℃ (短時間の場合:280℃)
荷重たわみ温度	100℃	比重	2.34g/cm3
粘度	1,700,000mPa·s	耐圧	100MPa
引張強度	50MPa	曲げ強度	42MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	85	混合比率	主剤:硬化剤=100:100
密度	2.5g/cm3	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
使用量目安(1mmの厚 みで1㎡あたり)	2.5kg		

耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。

Devcon HR-300 相当品

液が垂れにくいため、垂直面への使用にも適しています。

滑らかな表面や汚れが目立つ表面には、研磨などの処理をすることで接着力が高まります。

代替品



品番 EA930AH-1A

コメント 少量で狭いところでも使いやすい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.