品番: EA934WH-1

品名:50ml アクリル接着剤(8分型)



販売価格	7,770円(税抜)/8,547円(税込)				
カタログ価 格	7,770円(税抜)/8,547円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 18:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1517ページ				













様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

仕様

商品名	RK-7300	内容量	50ml
色	乳白色	可使時間	8分
使用温度範囲	10~40℃	耐熱温度	-55~100℃
硬化温度	18℃	硬化時間	2時間
完全硬化時間	24時間	せん断強度	アルミニウム: 5N/mm2 スチール: 5N/mm2 ポリカーボネート: 6N/mm2 ABS樹脂: 8N/mm2 グラスファイバー: 7N/mm2 ポリアミド: 3N/mm2 ポリアセタール: 5N/mm2 ポリアセタール: 5N/mm2 ポリプロピレン: 6N/mm2 PTFE: 2N/mm2 EDPM: 1N/mm2

MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤です

様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。

特殊な充填剤により、接着力の均一化に最適です。(接着ギャップ最大1mm)

ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)

ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.