

品番：EA934WH-1

品名：50ml アクリル接着剤(8分型)



販売価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
カタログ価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/05/01 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

仕様

商品名	RK-7300	内容量	50ml
色	乳白色	可使用時間	8分
使用温度範囲	10~40℃	耐熱温度	-55~100℃
硬化温度	18℃	硬化時間	2時間
完全硬化時間	24時間	せん断強度	アルミニウム:5N/mm ² スチール:5N/mm ² ステンレス:4N/mm ² ポリカーボネート:6N/mm ² アクリル樹脂:6N/mm ² ABS樹脂:8N/mm ² 硬質PVC:11N/mm ² グラスファイバー:7N/mm ² カーボン:7N/mm ² ポリアミド:3N/mm ² ポリアセタール:5N/mm ² ポリエチレン:5N/mm ² ポリプロピレン:6N/mm ² PTFE:2N/mm ² EDPM:1N/mm ²

MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤です

様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。

特殊な充填剤により、接着力の均一化に最適です。(接着ギャップ最大1mm)

ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)

ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.