

品番 : EA935AA-1B

品名 : 310ml 水中シーラント接着剤(白/12本)



販売価格	45,600円(税抜)／50,160円(税込)		
カタログ価格	45,600円(税抜)／50,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 21:44現在)		
商品入数	12	販売単位	箱
カタログページ	1508ページ		



シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

商品名	Aqua-Flex	内容量	310ml
色	白	可使時間	約25分
完全硬化時間	24時間(3mm厚のとき)	作業温度範囲	5~40°C
使用温度範囲	-40~90°C(2時間130°C)	平均せん断強度	2.1N/mm²
引張強度	20N/mm²	入数(本)	12

LFGB規格適合品

1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)

湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。

水中でもリペアが可能です。

コンクリート面にも接着可能です。

塗装(上塗り)可能です。

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

硬化後も弾力性があります

ノズルの色は本剤の色です。

ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適！

船舶、水回り、建築に。

耐老化性に優れています。風化、紫外線、淡水および海水に耐性があります。

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石などさまざまな材料の接着に適しています。

ケーブル作業、空調システム、ガーデニング、衛生設備、シリコーンを含む製品が適さない用途などに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.