


品番：EA935AM-1

品名：185g ラバー・金属・接着剤



販売価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
カタログ価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/04/14 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1467ページ		



ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト、布地、木材の接着に

仕様

商品名	GMK 2410	容量	185g
揮発時間	5~10分	完全硬化時間	24時間
作業温度範囲	15~35℃	使用温度範囲	-40~80℃
カラー	イエローブラウン	使用量	250-300℃/㎡
材質	ポリクロロプレン		

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。

フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。

ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。

ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に。

耐湿性(硬化後)があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.