品番: EA935B

品名:170ml 合成ゴム系·接着剤



販売価格	900円(税抜)/990円(税込)				
カタログ価 格	900円(税抜)/990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 105 (2025/10/29 14:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1521ページ				













仕様

メーカー	コニシ	型番	#13041
商品名	G17	内容量	170ml
使用温度範囲	10~35℃	色	淡黄色
硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)	可使時間	5~15分乾燥させてから(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	主成分	クロロプレンゴム
用途	各種合成ゴムと金属の接着に	適用材質	ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木 材、ガラスなど
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂	使用方法	両面に均一に塗布、ベタツキがなくなるまで乾かしてからよく密着させる。

広口ヘラ、ノズル付

多用途速乾性

広範囲接着性、強力型

細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口へラをご使用ください。

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.