

品番：EA935B-0.5

品名：50ml 合成ゴム系・接着剤



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/03 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1521ページ		



#### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#13031
商品名	G17	内容量	50ml
使用温度範囲	10~35℃	色	淡黄色
硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)	可使用時間	5~15分乾燥させてから(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	主成分	クロロプレンゴム
用途	各種合成ゴムと金属の接着に	適用材質	ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木材、ガラスなど
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂	使用方法	両面に均一に塗布、ベタツキがなくなるまで乾かしてからよく密着させる。
ヘラ付			
多用途速乾性			
広範囲接着性、強力型			
JIS A 6040 一般工作用接着剤			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

