

品番：EA935B-0.5

品名：50ml 合成ゴム系・接着剤



販売価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#13031
商品名	G17	内容量	50ml
色	淡黄色	標準塗布量	130~160g/㎡ (片面あたり)
可使時間	5~15分乾燥させてから(20℃)	硬化時間	貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	使用温度範囲	10~35℃
主成分	クロロプレンゴム		

合成ゴム・皮革・金属・硬質プラスチック・木の接着・補修に
(木工作/レザークラフト/木製家具/靴・バッグなど)

ヘラ付

初期接着力に優れる

多用途速乾性

仮止め不要

〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂

〈使用方法〉
①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。

※木材の凹凸やカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。

②接着する両面に均一に塗布してください。

※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には、2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。

③塗布後、はり合わせの時間を目安に正確な位置にはり合わせて、ハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。

※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.