品番: EA935B-10

品名:170ml 合成ゴム系接着剤



販売価格	900円(税抜)/990円(税込)				
カタログ価 格	900円(税抜)/990円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/10/15 08:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1521ページ				









**カタログ訂正** 25/01/22 色…(誤)淡黄色→(正)黄褐色(No.56 1205)

耐油性、耐可塑剤性、耐熱性、耐水性に優れています

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#14241
商品名	G103	内容量	170ml
使用温度範囲	10~35℃	色	黄褐色
可使時間	5~30分(糸引きしなくなってからすぐ) (20°C)	硬化時間	貼り合わせ、養生後すぐに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	主成分	メチルエチルケトン
用途	自動車、車輌、機械類への軟質塩化ビニル、合成ゴム部品、ネームプレートの接着に	適用材質	軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、合 成ゴム、金属板、皮革など
不揮発分	26.0~29.0%	粘度	2500~3500mPa·s(23℃)

## 速乾性

広口ヘラ、ノズル付

細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口へラを先端にセットしてお使いください。

JAIA4VOC

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.