

品番：EA935B-16

品名：120ml ウルトラ多用途接着剤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：19 (2025/06/17 10:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1519ページ | | |



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたシリムアルデヒド系接着剤です。
その数が多いほど接着剤が少なく残ります。
F☆☆☆☆は最も少ない量、使用面積が広がります。

水・熱に強い
屋外でも使える

仕様

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| メーカー | コニシ | 型番 | #04593 |
| 商品名 | ウルトラ多用途SU | 内容量 | 120ml |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 透明 |
| 硬化時間 | 1時間(23℃) | 可使用時間 | 約2~3分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 約24時間(23℃) | 耐熱温度範囲 | -30~80℃ (メーカー試験データ) |
| 主成分 | シリル化ウレタン樹脂 | 用途 | 屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作) |
| 適用材質 | 布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属 | 接着できないもの | ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 |
| 使用方法 | 均一に塗布し、はり合わせる。 接着面積、被着材により硬化時間は異なる。 | | |
| 速硬化性 | | | |

| |
|-----------------|
| 耐水性、耐熱性、耐衝撃性 |
| へら付 |
| 広範囲の材料に使える |
| 膨張係数の異なる材料同士の接着 |
| 無溶剤で環境に優しい |
| F☆☆☆☆取得 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.