

品番：EA935B-21A

品名：120ml 防水型強力接着剤



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/04/30 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1522ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
その数が多いほど放散量が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない放散量を示しています。

外回りや水回りでも使える高性能型

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05781
商品名	高性能コンクリート用	内容量	120ml
使用温度範囲	常温	色	グレー
硬化時間	24時間(20℃)	完全硬化時間	5~7日(20℃)
可使時間	直ちに(20℃)	主成分	変性シリコン樹脂
用途	屋内外、水回りのコンクリート面への接着、各種タイル・フック・プレート、階段ノンスリップ、ドアフォン、屋外用木枠など	適用材質	屋内外コンクリートと金属、タイル、木、硬質プラスチック
使用方法	片面に均一に塗布後、すぐに貼り合わせる。		

耐熱性、耐水性、耐衝撃性に優れています。

弾力性、充てん性があります。

用途が広く、高粘度

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.