

品番：EA935B-21A

品名：120ml 防水型強力接着剤



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1466ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なく、健康被害が少なく、使用環境が好まれます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05781
内容量	120ml	使用温度範囲	常温
色	グレー	可使時間	直ちに(20℃)
硬化時間	24時間(20℃)	完全硬化時間	5~7日(20℃)
主成分	変性シリコーン樹脂		

コンクリートと、金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に
(表札・プレート/階段ノンスリップ/ドアフォンなど)

ヘラ付

外回りや水回りでも使える高性能型

耐熱性、耐水性、耐衝撃性に優れています。

高粘度なので垂直面の接着や充てん接着もOK

凹凸面でも使用可能

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC 基準適合

※接着できないもの: ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂

〈使用方法〉

- ①片面にやや厚めに塗布後、すぐすり合わせるように押し付けて貼り合わせる。
- ②はり合わせ後、テープなどで固定する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.