

品番：EA935B-22

品名：10ml ウルトラ多用途接着剤(ツフト/クラー)



販売価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1466ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#05139
商品名	ウルトラ多用途SUプレミアムソフト	内容量	10ml
色	透明	標準塗布量	多孔質面:150~200g/㎡(片面あたり) 非多孔質面:100~150g/㎡(片面あたり)
可使時間	約10~15分(23℃)	硬化時間	2~3時間(23℃)
完全硬化時間	約24時間(23℃)	使用温度範囲	10~35℃
耐熱温度範囲	-30~80℃ (メーカー試験データ)	主成分	シリル化ウレタン樹脂

屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に
(おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など)

ヘラ付

つきづらいプラスチック(PP・PE)も接着可能

曲げ・耐水性・耐熱性・耐振動性・耐衝撃性に優れています。

無溶剤で環境に優しい

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC 基準適合

【適用材質】

ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ABS、ポリカーボネート、皮革・合成ゴム、軟質塩化ビニール、木材・布・フェルト、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、金属・ガラス
(※接着できないもの：フッ素樹脂、貴金属、高価格品)

〈使用方法〉

- ①接着する面をキレイにする。
 - ②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。
 - ③テープなどで固定して静かに置いておく。
- ※約10～15分で動きづらくなり、実用強度は2～3時間後、約24時間で完全硬化します。(ポリプロピレンとアクリル：約1～2cm角・23℃・湿度50%)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.