

品番：EA935B-24

品名：10ml ウルトラ多用途接着剤(ハード / クリアー)



販売価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1466ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#05140
商品名	ウルトラ多用途SUプレミアムハード	内容量	10ml
色	透明	標準塗布量	多孔質面: 150~200g/㎡(片面あたり) 非多孔質面: 100~150g/㎡(片面あたり)
可使時間	約2~3分(23℃)	硬化時間	1時間(23℃)
完全硬化時間	約24時間(23℃)	使用温度範囲	10~35℃
耐熱温度範囲	-30~80℃ (メーカー試験データ)	主成分	シリル化ウレタン樹脂

屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に
(おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など)

ヘラ付

金属・コンクリート・タイル等の硬い素材の接着に最適です。

膨張係数の異なる材料同士の接着にも

衝撃に強く、ガッチリ固まる

耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用可能

無溶剤で環境に優しい

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC 基準適合

【適用材質】

金属、コンクリート・石、ガラス、タイル・陶磁器、布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール
(※接着できないもの:ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品)

〈使用方法〉

①接着する面をキレイにする。

②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。

③テープなどで固定して静かに置いておく。

※約2～3分で動きづらくなり、実用強度は1時間後、約24時間で完全硬化します。(アクリル同士:約1～2cm角・23℃・湿度50%)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.