

品番：EA935B-26

品名：10ml ウルトラ多用途接着剤(超速硬化型)



販売価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



#### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#05801
商品名	ウルトラ多用途SUプレミアムクイック	内容量	10ml
色	透明	標準塗布量	多孔質面: 150~200g/m <sup>2</sup> (片面あたり) 非多孔質面: 100~150g/m <sup>2</sup> (片面あたり)
可使時間	約1~2分(23℃)	硬化時間	30分(23℃)
完全硬化時間	約12時間(23℃)	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	-30~120℃ (メーカー試験データ)	主成分	シリル化ウレタン樹脂

屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に。  
(おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など)

ヘラ付

接着スピードが速いタイプ

水・熱・衝撃に強い

屋外でも使える

無溶剤で環境に優しい

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC 基準適合

【適用材質】

布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属  
(※接着できないもの: ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品)

〈使用方法〉

- ①接着する面をキレイにする。
  - ②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。
  - ③テープなどで固定して静かに置いておく。
- ※約1～2分で動きづらくなり、実用強度は30分後、約12時間で完全硬化します。(アクリル同士: 約1～2cm角・23℃・湿度50%)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.