

品番：EA935B-3

品名：200g 耐熱性・無機接着剤



販売価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/04 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1522ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	3732
内容量	200g	使用温度範囲	−40〜1,300℃
色	白	可使時間	－
硬化時間	24時間(常温) 30分(100℃)	完全硬化時間	168時間(常温)
耐熱温度	1400℃以上	主成分	アルミナ
用途	センサーや素子の充填・接着、金属の酸化防止コーティング、カーボンスラッジの付着防止コーティング	適用材質	金属、プラスチック、皮
粘度	11.0Pa・s		

1400℃の耐熱性を持つ常温硬化も可能な一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。
硬化物は耐水性、電気絶縁性に優れます。
素材への腐食性はありません。
アルコール系溶媒のため乾燥性が良く、発泡の少ない硬化物が得られます。
硬化物が緻密なため、気密性が高いです。
硬化物は100%無機質のため不燃性です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.