品番: EA935B-41A

品名: 1000g アクリル系·構造用接着剤



販売価格	<b>25,400円</b> (税抜)/27,940円(税込)				
カタログ価 格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/08/08 00:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1521ページ				







## 仕様

メーカー	スリーボンド	型番	3923
内容量	1kg(主剤)	使用温度範囲	-40~120℃
色	半透明	硬化時間	30分(25℃)
可使時間	12分(25℃)	完全硬化時間	24時間(25℃)
主成分	アクリレート	用途	車輌・車体の構造接着、モーターのマ グネット固定、各種強度を必要とする部 品の接着
適用材質	金属、磁石、プラスチック	粘度	3.0Pa·s
標準混合比	1:1		

二液混合型構造用アクリル接着剤

速硬化タイプ

せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です。

各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています。

耐熱性に優れ、高温放置後も接着力を維持します。

ハネムーン接着(片面に主剤、片面に硬化剤を塗布してはり合わせることで接着すること)が可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.