

品番：EA935B-42A

品名：1000g アクリル系・接着硬化剤



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1472ページ		



カタログ訂正 26/02/18 硬化時間の訂正。誤:30分(25℃)、正:24時間(25℃)(No.57 9025)

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	3928
内容量	1kg(硬化剤)	使用温度範囲	-40~100℃
色	緑	硬化時間	24時間(25℃)
可使時間	12分(25℃)	主成分	アクリレート
用途	車輛・車体の構造接着、モーターのマグネット固定、各種強度を必要とする部品の接着	適用材質	金属、磁石、プラスチック
粘度	3.0Pa・s	標準混合比	1:1

二液混合型構造用アクリル接着剤

速硬化タイプ

せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です。

各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています。

耐熱性に優れ、高温放置後も接着力を維持します。

ハネムーン接着(片面に主剤、片面に硬化剤を塗布してはり合わせることで接着することが可能です)。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.