

品番：EA935BM-16

品名：0.5g 強力瞬間接着剤(ジェル状/3個)



販売価格	380円(税抜)／ 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜)／418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/05/20 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	PK
カタログページ	1516ページ		



シアノアクリレート

強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として利用されます。室温での硬化は瞬間で約2ヶ月、硬化後は約1ヶ月です。金属や樹脂にあり、金属製の接着には適していますが、金属強度に劣れている点、一時的かつ迅速に硬化する点止めとして要領です。

仕様

メーカー	3M	型番	AMN-G3
容量	0.5g	使用温度範囲	常温
色	透明	硬化時間	数十秒
耐熱温度範囲	-20～80℃	完全硬化時間	10～60秒
主成分	エチルシアノアクリレート	用途	多用途
適用材質	金属、硬質プラスチック、木材、紙、革、合成皮革、合成ゴム、陶磁器、タイル	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器
強く接着できないもの	接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面	ひび割れ、溶けることあり	アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
入数	3個		

強力に接着できる瞬間接着剤です。

使い切りやすいミニサイズ3本入りで保管に便利です。

液だれしにくいジェルタイプです。

金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.