

品番：EA935BM-17

品名：23g 強力瞬間接着剤(液状/多用途)



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/10 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1472ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約2ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。また、瞬間接着剤には異種材同士を接着させる能力が、通常の接着剤には無いという特徴があります。また、瞬間接着剤には異種材同士を接着させる能力が、通常の接着剤には無いという特徴があります。

従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく、浸透性素材にも使いやすい

仕様

メーカー	3M	型番	7070
内容量	23g	使用温度範囲	常温
色	透明	硬化時間	20秒
耐熱温度範囲	-20~80℃	主成分	シアノアクリレート(90%) アクリル樹脂(10%)
用途	多用途	適用材質	硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、 金属、木材、紙、皮

キャップをねじって開けるピンなし安全設計

指でカンタン液出し調節。特殊なキャップ構造なので、ノズルの液もれ、乾燥しにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.